

**PHILIPS**

Eco passport

## 5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1BC T20 LED B11

Las velas LED B11 de Philips ofrecen un ambiente ahorrador de energía con el efecto elegante de las velas incandescentes. Estos diseños proporcionan luz de forma omnidireccional, dándole a los diseñadores de iluminación una alternativa con vida útil larga a las fuentes incandescentes estándares.



### Our eco passport

Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



#### Energía

- Con regulación de intensidad: Sí
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 90.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 5.5 W



#### Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 15000 h



#### Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.294 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.022 kg



#### Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



#### Peso y materiales

- Net Weight (Piece): 0.070 kg

Material adicional en:  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.