

PHILIPS

Eco passport

8.8BR40/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20 BR40 à DEL

Les lampes BR40 à DEL de Philips sont la solution de remplacement intelligente aux lampes incandescentes standards. La conception traditionnelle de la lampe peut offrir un excellent rendement de gradation avec des économies d'énergie spectaculaires. Elles procurent la magnifique lumière et le rendement fiable que vous attendez d'une lampe à DEL, à un prix abordable.



Our eco passport

Signify met tout en œuvre pour illuminer vos vies et créer un monde meilleur. Dans le cadre du processus de conception, nous innovons afin de réduire notre impact environnemental, en prenant des mesures favorables au climat et en mettant l'accent sur la circularité, et de procurer de plus grands avantages pour la planète à l'aide d'aspects sociaux comme la disponibilité alimentaire, la santé et le bien-être ainsi que la sûreté et la sécurité.

Nous savons que cette question est également importante à vos yeux. C'est pourquoi nous avons créé le passeport Éco qui explique le rendement environnemental et social de nos produits dans huit domaines de la durabilité, élaborés depuis 1994 au moyen de notre processus de conception durable.



Energy

- **Intensité variable:** Yes
- **Efficacité lumineuse (nominale) (nom.):** 90,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 8,8 W



Circularity

- **Durée de vie (nom.):** 15000 h



Packaging

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,704 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,072 kg



Substances

- **Conformes aux directives EU RoHS.:** Oui



Weight & Materials

- **Poids net (pièce):** 0,165 kg

Renseignements complémentaires sur :
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.