



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	400 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	61,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6,5 W
Courant lampe (nom.)	38 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,75
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	35 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	Cristal
-------------------	---------

Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM
-------------------------------	-------------------------------------



Nom de produit complet	LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM
Code EOC	871869966658300
Code de commande	66658300
Code 12NC	929002094401
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699666583
Conditionnement par carton	2
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699666590

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM	94 mm	367 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM

General uniform lighting - LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM



Life Expectancy Diagram - LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM

