



Lâmpadas LED clássica

LED double layers 25W E27 smoky DIM

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	270 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	41,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	6,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	40 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,75
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	30 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	Camadas duplas

Lâmpadas LED clássica

Aprovação e aplicação


Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LED double layers 25W E27 smoky DIM
Nome do produto completo	LED double layers 25W E27 smoky DIM
Código do produto completo	871869966660600



Código de encomenda	66660600
N.º material (12NC)	929002094501
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718699666606
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC - Caso	8718699666613

Desenho dimensional




Product	D	C
LED double layers 25W E27 smoky DIM	200 mm	293 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - LED double layers 25W E27 smoky DIM



General uniform lighting - LED double layers 25W E27 smoky DIM



Spectral Power Distribution Colour - LED double layers 25W E27 smoky DIM

Lâmpadas LED clássica

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LED double layers 25W E27 smoky DIM

Life Expectancy Diagram - LED double layers 25W E27 smoky DIM

