

# PHILIPS

## Eco passport

### 3.8A15/PER/927-922/CL/G/E12/WGX1FB T20 A15 à DEL

Les lampes A15 à DEL de Philips offrent une ambiance qui permet d'économiser l'énergie grâce à un effet élégant. Leur conception unique diffuse la lumière dans toutes les directions, offrant aux designers une solution de remplacement durable aux sources de lumière incandescente standard.



#### Our eco passport

Signify met tout en œuvre pour illuminer vos vies et créer un monde meilleur. Dans le cadre du processus de conception, nous innovons afin de réduire notre impact environnemental, en prenant des mesures favorables au climat et en mettant l'accent sur la circularité, et de procurer de plus grands avantages pour la planète à l'aide d'aspects sociaux comme la disponibilité alimentaire, la santé et le bien-être ainsi que la sûreté et la sécurité.

Nous savons que cette question est également importante à vos yeux. C'est pourquoi nous avons créé le passeport Éco qui explique le rendement environnemental et social de nos produits dans huit domaines de la durabilité, élaborés depuis 1994 au moyen de notre processus de conception durable.



#### Energy

- **Intensité variable:** Yes
- **Efficacité lumineuse (nominale) (nom.):** 92,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 3,8 W



#### Circularity

- **Durée de vie (nom.):** 15000 h



#### Packaging

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,272 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,018 kg



#### Substances

- **Conformes aux directives EU RoHS:** Oui



#### Weight & Materials

- **Poids net (pièce):** 0,020 kg

Renseignements complémentaires sur :  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.