



Lampes CorePro LEDBulb filament forme classique

CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	820 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	Flamme
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	45,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5,5 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	35 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Ambré transparent

Forme de la lampe ST64

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 6 kWh

EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27
GOLD SP C

Nom de produit complet CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27
GOLD SP C

Code EOC 871869968656700

Code de commande 68656700

Code 12NC 929002223902

Code de commande local 68656700


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718699686567

Conditionnement par carton 6


Codes EAN/UPC – Boîte 8718699686574

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C	64 mm	140 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27
GOLD SP C



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C

