

Klassieke filament LEDbulb

CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	820 [CCT of 2000K]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Flame
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	45,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz


Energieverbruik	5,5 W
Lampstroom (nom.)	35 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	35 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Transparant amber
Lampvorm	ST64
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh

Klassieke filament LEDbulb

EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C
Volledige productnaam	CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C
Full EOC	871869968656700
Bestelcode	68656700


Materiaalnr. (12NC)	929002223902
Lokale code	68656700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699686567
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718699686574

Maatschets




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C	64 mm	140 mm


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C




Klassieke filament LEDbulb

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C

