

Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	820 [CCT of 2000K]
Lysytelse	250 lm
Fargebetegnelse	Flamme
Korrelert fargetemperatur (nom)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	45,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz


Effektforbruk	5,5 W
lyskildestrøm (nom.)	35 mA
Effekten som tilsvarer	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Gjennomsiktig ravgul
Lyspæreform	ST64
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh

Classic filament LEDbulbs

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produkt navn for bestilling	CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C
Fullstendig produkt navn	CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C
Full EOC	871869968656700
Lokal kodebeskrivelse	3702018


Bestillingskode	68656700
Materialenr. (12NC)	929002223902
Lokal bestillingskode	3702018
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699686567
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718699686574

Målskisse




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C	64 mm	140 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C




Classic filament LEDbulbs

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C

