



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	820 [CCT of 2000K]
Lysytelse	136 lm
Fargebetegnelse	Flamme
Korrelert fargetemperatur (nom)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	38,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	3,5 W
lyskildestrom (nom.)	22 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	38 °C

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Gjennomsiktig ravgul
Lyspæreform	P45 [P 45 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
--------------------------	-------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4
----------------------------	--


Fullstendig produktnavn	LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4
Full EOC	871869967611700
Bestillingskode	67611700
Materialenr. (12NC)	929002224201
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699676117
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718699676124

Målskisse




Product	D	C
LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4	45 mm	80 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn


Fotometriske data




General Uniform Lighting - LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4

General uniform lighting - LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4



Life Expectancy Diagram - LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4

