

PHILIPS

Eco passport

Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP

Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor



De klassiska LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor för ljusstakar och kristallkronor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Our eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Ja
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 38,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 3,5 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 15000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,250 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,009 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,090 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0,009 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,022 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.