




MASTER LEDspot AR111 Niedervolt- Reflektorlampen

MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D

Lange Lebensdauer, hohe Energieeffizienz und beste Farbwiedergabe ($R_a > 90$):
MASTER LEDspot AR111 sind kompatibel mit vielen handelsüblichen
Halogentransformatoren und so der ideale Ersatz für herkömmliche NV-Halogen-
Reflektoren.

Hinweise

- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung
- Geprüfte und geeignete Trafo-/ Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Sockel	G53 [G53]	Warmweiß (WW)	
Nennlebensdauer	40.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	50.000	Nennlichtausbeute (nom.)	54,00 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<4
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	97
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	600 lm
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	927	Netzfrequenz	- Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad	Eingangsfrequenz	- Hz
Lichtstrom	600 lm		
Lichtstärke (Nom)	1.300 cd		

MASTER LEDspot AR111 Niedervolt-Reflektorlampen

Energieverbrauch	11 W
Lampenstrom (Nom)	1.300 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	AR111
------------	-------

Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
--------------------------------	----

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh
EyeComfort	Ja


Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D
Gesamt-Produktcode	871869968694900
Bestellcode	68694900
Material-Nr. (12NC)	929002238802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699686949
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718699686956


Abmessungsskizzen

Product	D	C
MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D	111 mm	62 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D


MASTER LEDspot AR111 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D

