



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta G53-armaturer för en ersättningslösning. Ljuskällan skapar en fantastisk ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålens sanna färger och skönhet. Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Ljuskällan med sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.


Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	G53 [G53]		97
Nominell livslängd	40 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Driftcykel	50 000	Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	950 lm
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
EU RoHS-kompatibel	Ja	Line Frequency	- Hz
Ljusteknik		Ingångsfrekvens	- Hz
Färgkod	940 [CCT of 4000K]	Effektförbrukning	15 W
Spridningsvinkel (nom)	24 °	Lampström (nom)	1 800 mA
Ljusflöde	950 lm	Motsvarande effekt	75 W
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Tändningstid (nom)	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	63,00 lm/W	Effektfaktor (fraktion)	0.7
Färgbeständighet	<4	Spänning (nom)	ac electronic 12 V


MASTER LEDspot LV AR111

Temperatur	
T-Case max. (nom)	74 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	AR111
Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	17 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D

Måttskiss




Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D

Fullständigt produktnamn	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D
Full EOC	871869968708300
Beskrivning av lokal kod	8295177
Beställningsnummer	68708300
Materialnummer (12NC)	929002239202
Lokal kod	8295177
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699687083
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699687090


Product	D	C
MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	111 mm	62 mm



General uniform lighting - MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 15-75W 940
AR111 24D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D

