DEL à trois intensités

14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20

L'ampoule à DEL à forme de A de Philips diffuse une lumière omni-directionnelle idéale pour l'éclairage général d'une pièce. Cette lampe crée une atmosphère confortable en fournissant trois niveaux d'intensité de lumière blanche douce qui ne décolorera pas les tissus ni l'ameublement.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	50 000
Durée de vie nominale (heures)	25 000 h
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleurs	927 [CCT of 2700K]
Code de couleur	927 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	250 °
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	114,00 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	14 5 8 W
Courant de la lampe (max.)	120 mA
Courant de la lampe (min.)	38 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	A21 [A 21 mm]

Approbation et utilisation	
Certifications énergétiques	Energy Star
EyeComfort	Oui

DEL à trois intensités

Conformes T20	Yes

Code de commande	556944
Numéro de matériau (12 CN)	929002285005
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677556945
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	50046677556940

Conditions d'utilisation

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	No

Données de produit

Nom du produit de la commande	14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20
Nom complet du produit	14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20

Schéma dimensionnel



Product	D	C
14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20	70,6 mm	133,1 mm

Données photométriques



General uniform lighting - 14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20



Light Distribution Diagram - 14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20

DEL à trois intensités

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20



Lumen Maintenance Diagram - 14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.