



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G9 [G9]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Nennlebensdauer	10.000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	5.000	Energieverbrauch	2 W
Beleuchtungstechnologie	LED	Lampenstrom (Nom)	9,5 mA
EU RoHS-konform	Ja	Äquivalente Leistung	25 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Lichtstrom	200 lm	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,8
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Temperatur	
Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 35 °C
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (Nom)	100 °C
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Lichtregelung und Dimmen	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Dimmbar	Nein

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Kapsel
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

Gesamt-Produktcode	871869973500500
Bestellcode	73500500
Material-Nr. (12NC)	929002326202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699735005
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718699735012


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	13,5 mm	50 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G



General uniform lighting – CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G


CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

