



CorePro LEDcapsule MV - G9

CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
Nominale levensduur	10.000 hr
Schakelcyclus	5.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	200 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz


Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2 W
Lampstroom (nom.)	9,5 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,8
Spanning (nom.)	220–240 V
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	–20 °C t/m 35 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	100 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	Capsule

CorePro LEDcapsule MV - G9

Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G
Full EOC	871869973500500
Bestelcode	73500500



Materiaalnr. (12NC)	929002326202
Lokale code	73500500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699735005
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718699735012

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	13,5 mm	50 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G


General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

CorePro LEDcapsule MV - G9

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

