



Lampes CorePro LEDcapsule G9

CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G9 [G9]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Durée de vie nominale	10.000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	5.000	Consommation électrique	3,5 W
Type de lampe	LED	Courant lampe (nom.)	17,5 mA
Conforme à RoHS	Oui	Puissance équivalente	40 W
Données techniques de l'éclairage		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Flux lumineux	400 lm	Facteur de puissance (fraction)	0.8
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	114,00 lm/W	Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 35 °C
Cohérence des couleurs	<6	Température maximale du produit (nom.)	100 °C
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Capsule
Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G



Nom de produit complet	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G
Code EOC	871869973508100
Code de commande	73508100
Code 12NC	929002326602
Code de commande local	73508100
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699735081
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699735098

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	14,5 mm	60 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G


Lampes CorePro LEDcapsule G9

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G

