



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	R7S [R7s]
Nennlebensdauer	10'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	5'000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	900 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	111.00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	8.1 W
Lampenstrom (Nom)	44 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.8
Spannung (Nom)	220-240 V


Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 35 °C

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Gehäusetemperatur (Nom)	100 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Linear
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G



Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G
Gesamt-Produktcode	871869973516600
Bestellcode	73516600
Material-Nr. (12NC)	929002327202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699735166
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699735173

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G	13.5 mm	118 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G



Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G

