

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7S [R7s]	70 %	
Nennlebensdauer	10.000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	5.000		
Beleuchtungstechnologie	LED		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	900 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Energieverbrauch	8,1 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Lampenstrom (Nom)	44 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	111,00 lm/W	Äquivalente Leistung	60 W
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.8
		Spannung (Nom)	220-240 V
		Temperatur	
		Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 35 °C

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen


Gehäusetemperatur (Nom)	100 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Linear
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G

Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G
Gesamt-Produktcode	871869973516600
Bestellcode	73516600
Material-Nr. (12NC)	929002327202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699735166
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699735173


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G	13,5 mm	118 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G




General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G

Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 830 G

