



Lampes CorePro LEDlinear R7S

CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 840 G

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Informations générales	
Culot	R7S [R7s]
Durée de vie nominale	10 000 h
Nombre de cycles d'allumage	5 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	970 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	119,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Consommation électrique	8,1 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 35 °C
Température maximale du produit (nom.)	100 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Linéaire


Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro R7S 118mm 8.1-60W 840 G
Nom de produit complet	CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 840 G
Code EOC	871869973518000
Code de commande	73518000



Code 12NC	929002327302
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699735180
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699735197

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 8.1-60W 840 G	13,5 mm	118 mm

Données photométriques



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 840 G



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 840 G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 840 G

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 840 G

Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 8.1-60W 840 G

