

**PHILIPS**

Eco passport

## 8.8A19/PER/930/P/GU24/DIM 6/1FB T20 A-Shape LED

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.



### Our eco passport

Signify met tout en œuvre pour illuminer vos vies et créer un monde meilleur. Dans le cadre du processus de conception, nous innovons afin de réduire notre impact environnemental et procurer de plus grands avantages pour la planète.

Nous savons que cette question est également importante à vos yeux. C'est pourquoi nous avons créé le passeport Éco qui explique le rendement environnemental et social de nos produits dans huit domaines de la durabilité, élaborés depuis 1994 au moyen de notre processus de conception durable.



#### Energy

- **Intensité variable:** Yes
- **Efficacité lumineuse (nominale) (nom.):** 90,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 8,8 W



#### Circularity

- **Durée de vie (nom.):** 15000 h



#### Packaging

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,494 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,069 kg



#### Substances

- **Conformes aux directives EU RoHS.:** Oui



#### Weight & Materials

- **Poids net SAP (pièce):** 0,006 kg

Renseignements complémentaires sur :  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.