



MASTER Value LEDtube Universal T8

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8

Nya Philips MASTER LEDtube Universal T8 gör ditt belysningsprojekt enklare. Du behöver inte längre matcha driftdonstekniken – den unika utformningen gör att Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 passar direkt i armaturer med antingen elektromagnetiska eller HF-elektroniska driftdon, eller elnätsanslutning. Den är så enkel att hantera och det krävs inte längre två olika lysrör i reserv! Helt säker, pålitlig och enkel att installera – Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 är ett perfekt alternativ till konventionella lysrör för att maximera värdet över livslängden genom stora energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Produktdata


Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	3 400 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	141,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	24 W
Lampström (nom)	110 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	50 °C


MASTER Value LEDtube Universal T8

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Produktens längd	1 500 mm
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8

Måttskiss




Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8

Fullständigt produktnamn	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8
Full EOC	871869973923200
Beskrivning av lokal kod	8295289
Beställningsnummer	73923200
Materialnummer (12NC)	929002333302
Lokal kod	8295289
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699739232
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718699739249


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm



General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8


Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8

MASTER Value LEDtube Universal T8

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8

