PHILIPS

Lighting



MASTER Value LEDtube Universal T8

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8

Nya Philips MASTER LEDtube Universal T8 gör ditt belysningsprojekt enklare. Du behöver inte längre matcha driftdonstekniken – den unika utformningen gör att Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 passar direkt i armaturer med antingen elektromagnetiska eller HF-elektroniska driftdon, eller elnätsanslutning. Den är så enkel att hantera och det krävs inte längre två olika lysrör i reserv! Helt säker, pålitlig och enkel att installera – Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 är ett perfekt alternativ till konventionella lysrör för att maximera värdet över livslängden genom stora energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	3 700 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	154,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	24 W
Lampström (nom)	110 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	50 °C

MASTER Value LEDtube Universal T8


Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Produktens längd	1 500 mm

Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8
Fullständigt produktnamn	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8
Full EOC	871869973925600
Beskrivning av lokal kod	8295290
Beställningsnummer	73925600
Materialnummer (12NC)	929002333402
Lokal kod	8295290
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699739256
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718699739263

Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8


Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8

MASTER Value LEDtube Universal T8

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.