Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	25.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)
Flux lumineux	500 lm
Intensité lumineuse (nom.)	900 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	500 lm

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6 W
Courant lampe (nom.)	32 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.85
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	60 °C

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm]

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391924
EyeComfort	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Nom de produit complet	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D
Code EOC	871869976852200
Code de commande	76852200
Code 12NC	929002338302
Code de commande local	76852200
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699768522
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699768539

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	68 mm	87 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.