



Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	25.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)
Flux lumineux	1.000 lm
Intensité lumineuse (nom.)	3.500 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	76,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	1.000 lm

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	13 W
Courant lampe (nom.)	65 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	75 °C

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe PAR38 [PAR 4,75 pouces/121 mm]

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Adapté à l'éclairage d'accentuation Oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 13 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 391930

EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande MAS LEDspot CLA D 13-100W 827
PAR38 25D

Nom de produit complet MAS LEDspot CLA D 13-100W 827

PAR38 25D

Code EOC

871869976870600

Code de commande

76870600

Code 12NC

929002339002

Code de commande local

76870600

Quantité par pack

1

Code EAN – Produit/Boîte

8718699768706


Conditionnement par carton

6

Codes EAN/UPC – Boîte



8718699768713

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	124 mm	130 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

