

PHILIPS

Eco passport

Ledtube DE 1200mm 16W 740 T8 G13

Ecofit Ledtubes T8

使用 Ecofit LED 灯管升级至高效节能、持久耐用的 LED 灯管。Ecofit LED 灯管可通过先进高效的 LED 技术，快速、轻松地替代过时的荧光灯管。它具有出色的照明质量和自然的照明效果，适用于普通照明应用，而且初始成本低，是一款环保型解决方案。



Our eco passport

Signify 致力于创造和引领“闪亮生活，美好世界”。在设计过程中，我们通过不断创新、采取气候行动和注重循环来降低对环境的影响，并从食品供应、健康和福祉以及安全和保障等社会方面，为我们开展业务的世界带来更广泛的益处。

我们深知，这对您来说也非常重要。为此，我们开发了 Eco passport，说明自 1994 年通过我们的可持续设计流程开发的产品在 8 个可持续发展重点领域的环境和社会绩效。



能源

- 可调光: 否
- 光效 (额定) (标称): 100.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 16 W



循环性

- 标称寿命 (标称): 15000 h



包装

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1.800 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.075 kg



物质

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是



重量和材质

- SAP 净重 (每件): 0.225 kg

更多详情，敬请访问：

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.