

# PHILIPS

## Eco passport

## Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința fluxului luminos, care doresc să crească valoarea pe durata de viață. Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.



### Our eco passport

Signify deschide calea către o viață mai luminoasă și o lume mai bună. Inovăm, în cadrul procesului de design, pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător și pentru a oferi beneficii sporite lumii în care ne desfășurăm activitatea.

Știm că acest lucru este important și pentru dumneavoastră. De aceea am creat un pașaport eco ce explică performanțele sociale și de mediu ale produselor noastre în opt domenii prioritare durabile, dezvoltate prin intermediul procesului nostru de design durabil implementat în 1994.



### Energie

- **Cu reglarea intensității luminoase:** Da – Verificați compatibilitatea balastului
- **Etichetă de eficiență energetică (EEL):** A+
- **Randament luminos (nominal) (nom.):** 142,00 lm/W
- **Putere consumată (W) (Nom):** 26 W



### Circularitate

- **Durată de viață nominală (nom.):** 60000 h



### Ambalaj

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 2,400 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,180 kg



### Substanțe

- **În conformitate cu UE RoHS:** Da



### Greutate și materiale

- **Greutate netă SAP (bucată):** 0,240 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lecturi suplimentare la adresa:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.