

PHILIPS

Eco passport

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T5

O Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. O Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 é a solução ideal para clientes com elevados requisitos de fluxo luminoso e que querem maximizar o valor ao longo da vida útil. A poupança de energia total e a vida útil mais longa resultam num retorno do investimento atraente e benefícios em termos do Custo Total de Propriedade (TCO).



Our eco passport

A Signify lidera o caminho para vidas mais luminosas e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer benefícios alargados para as zonas do mundo onde desenvolvemos a nossa atividade.

Sabemos que isto também é importante para si. Desenvolvemos um passaporte Eco que explica o desempenho ambiental e social dos nossos produtos em oito Áreas de Foco Sustentáveis, desenvolvidas através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energy

- **Regulável:** Apenas com reguladores específicos
- **Classe de Eficiência Energética:** D
- **Eficiência luminosa (nominal) (Nom.):** 150,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 26 W




Circularity

- **Vida útil nominal (Nom.):** 60000 h




Packaging

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 2,400 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,180 kg



Substances

- **Em conformidade com RoHS da UE:** Sim



Weight & Materials

- **Peso líquido SAP (Peça):** 0,240 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.