

# PHILIPS

## Eco passport

## Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerar en LED-ljuskälla i den traditionella lysrörsdesignen. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som är näst intill identiskt med de klassiska lysrören. MASTER LEDtube InstantFit T5 är den idealiska lösningen för kunder som ställer höga krav på sin belysning och vill maximera värdet över livslängden. Full energibesparing och längre livslängd gör att du snabbare tjänar in på din investering.



### Our eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



### Energi

- **Dimbara:** Ja - Kontrollera kompatibiliteten med olika driftdon
- **Energieffektivitetsetikett (EEL):** A++
- **Ljusutbyte (märkvärde) (nom):** 150,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 26 W



### Cirkularitet

- **Nominell livslängd (nom):** 60000 h



### Förpackning

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 2,400 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,180 kg



### Ämnen

- **EU RoHS-kompatibel:** Ja



### Vikt och material

- **Nettovikt (stycke):** 0,240 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.