

# PHILIPS

## Eco passport

## Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube tuo LED-valonlähteen perinteisen loisteputken kokoon. Sen ainutlaatuinen muotoilu luo täysin yhdenmukaisen visuaalisen ilmeen, joka näyttää aivain perinteiseltä loisteputkelta. Nämä T5-putket ovat erittäin tehokkaita, ja ne on suunniteltu kestämaan jokapäiväisiä olosuhteita. Alhainen energiankulutus ja erittäin pitkä käyttöikä tuovat ennennäkemätöntä säästöä ja varmistavat soveltuvuuden kaikkein vaativimpiinkin käyttökohteisiin.



### Our eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana ryhdymme ilmastotoimiin, keskitymme kierrätykseen ja teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutuksia. Pyrimme hyödyttämään maapalloa laajemminkin sosiaalisilla toimilla edistämällä muun muassa elintarvikkeiden saatavuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä turvallisuutta.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävän kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.



### Energia-

- **Himmennettävä:** Kyllä – tarkista liitännälaiteyhteensopivuus
- **Energiatehokkuusluokka:** D
- **Valotehokkuus (nimellinen) (nim.):** 150 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 26 W



### Circularity

- **Nimelliskäyttöikä (nim.):** 60000 h




### Pakkaus

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 1,800 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,120 kg



### Aineet

- **EU RoHS -määraysten mukainen:** Kyllä



### Paino ja materiaalit

- **Net Weight (Piece):** 0,380 kg

### Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.