

# PHILIPS

## Eco passport

## Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE MASTER LEDtube InstantFit HF T5

飞利浦 MASTER LEDtube InstantFit T5 将 LED 光源融入到了传统的荧光灯外形中。它的独特设计造就了完美统一的视觉外观，让人很难与传统的荧光灯区分开来。飞利浦 MASTER LEDtube InstantFit T5 非常适合对光输出有着较高要求，而且希望在使用寿命内实现价值最大化的客户。充分的节能和较长的寿命带来诱人的回报期和 TCO 效益。



### Our eco passport

Signify 致力于创造和引领“闪亮生活，美好世界”。作为设计过程的一部分，我们通过不断创新来降低对环境的影响，并为我们开展业务的世界带来更广泛的益处。

我们深知，这对您来说也非常重要。为此，我们开发了 Eco passport，说明自 1994 年通过我们的可持续设计流程开发的产品在 8 个可持续发展重点领域的环境和社会绩效。



#### 能源

- 可调光: 仅限于使用特定调光器
- 能效等级: D
- 光效 (额定) (标称): 150.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 26 W



#### 循环性

- 标称寿命 (标称): 60000 h



#### 包装

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1.800 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.120 kg



#### 物质

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是



#### 重量和材质

- SAP 净重 (每件): 0.380 kg

Energy efficiency ranking / External awards



更多详情，敬请访问：

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.