

PHILIPS

Eco passport

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE MASTER LEDtube InstantFit HF T5

A Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 egyesíti a LED-es világítást a hagyományos fénycső külső megjelenésével. Külső megjelenése a hagyományos fénycsőétől megkülönböztethetetlen. A Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 ideális megoldás azok számára, akik magas elvárást támasztanak a megvilágítással szemben, és szeretnék a legtöbbet kihozni a fényforrásból annak teljes élettartama során. A jelentős energiamegtakarítás és a hosszabb élettartam miatt kedvező a birtoklási összköltség és a megtérülési idő.



Our eco passport

A Signify utat mutat egy ragyogóbb jövő és egy jobb világ felé. A tervezési folyamat részeként innovációink csökkentik a környezeti terhelést és szélesebb körű előnyeket nyújtanak a világnak, ahol dolgozunk.

Tudjuk, hogy ez Önnek is fontos. Ezért környezetvédelmi útlevelet fejlesztettünk ki, amely leírja termékeink környezeti és társadalmi teljesítményét nyolc Kiemelt Fenntarthatósági Területen, melyeket a Fenntartható Tervezés folyamatunk során fejlesztünk 1994 óta.



Energiatakarékosság

- Szabályozható: Igen – Ellenőrizze az előtét kompatibilitását
- Energiatakarékossági címke (EEL): A++
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 150,00 lm/W
- Teljesítmény (névleges): 26 W



Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 60000 h



Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,800 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,120 kg



Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen



Súly és anyagok

- SAP nettó tömeg (darab): 0,380 kg

Energy efficiency ranking / External awards



További információk itt:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.