

PHILIPS

Eco passport

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 è la soluzione ideale per chi ha esigenze di emissione luminosa molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo. Un grande risparmio energetico o una durata di vita più lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprietà.



Our eco passport

Signify apre la strada a un mondo migliore e più luminoso. Le nuove tecnologie impiegate nella fase di design ci consentono di ridurre l'impatto ambientale e di apportare maggiori benefici al mondo in cui operiamo.

Sappiamo che è importante anche per te. Ecco perché abbiamo sviluppato l'Eco Passport, in cui illustriamo le prestazioni ambientali e sociali dei nostri prodotti in otto Aree Sostenibili, sviluppate dal 1994, grazie al nostro processo di Design Sostenibile.



Energia

- **Regolabile:** Sì - Verifica la compatibilità dei reattori
- **Classe di efficienza energetica (ELL):** A++
- **Efficienza luminosa (specificata) (Nom):** 150,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 26 W



Circularità

- **Durata nominale (Nom):** 60000 h



Imballo

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 1,800 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,120 kg



Sostanze

- **Conformità a RoHS EU:** Sì



Peso e materiali

- **Peso netto (Pezzo):** 0,380 kg

Per ulteriori informazioni:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.