



Klassieke filament LEDbulb

LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1


Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7 W
Lampstroom (nom.)	60 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,51
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen bezuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	G93 [G 93 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	374887
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4


Volledige productnaam	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4
Full EOC	871869976471500
Bestelcode	76471500
Materiaalnr. (12NC)	929002370901
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699764715
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718699764722

Maatschets




Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	140 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 CW FR ND
1PF/4



General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4


Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4

