



Klassieke filament LEDbulb



LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.055 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1


Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	8,5 W
Lampstroom (nom.)	70 mA
Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.52
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	G120 [G 120 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	374884
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4


Volledige productnaam	LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4
Full EOC	871869976477700
Bestelcode	76477700
Materiaalnr. (12NC)	929002371201
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699764777
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718699764784

Maatschets




Product	D	C
LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	125 mm	177 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4



Light Distribution Diagram - LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Klassieke filament LEDbulb



Fotometrische gegevens



Category	Pharmaceuticals	Medical Devices	Biotech
Revenue	\$1.2B	\$800M	\$500M
Profit	\$300M	\$200M	\$150M
Market Share	15%	10%	8%

General uniform lighting - LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

