



Klassieke filament LEDbulb



LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	2.000 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	153,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	13 W
Lampstroom (nom.)	120 mA
Overeenkomstig vermogen	120 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat

Klassieke filament LEDbulb

Lampvorm	A67 [A 67 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	13 kWh
EPREL-registratienummer	374903
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4
Volledige productnaam	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4



Full EOC	871869976453100
Bestelcode	76453100
Materiaalnr. (12NC)	929002371901
Lokale code	76453100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699764531
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718699764548

Maatschets



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

