

# PHILIPS

## Eco passport

## LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4 Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.



### Our eco passport

Signify usiluje o zářivější životy a lepší svět. V rámci procesu návrhu zavádíme inovace s cílem omezit dopad na životní prostředí a přinést více výhod světu, ve kterém působíme.

Víme, že je to důležité i pro vás. Sestavili jsme proto ekologické informace vysvětlující dopad našich výrobků na životní prostředí a společnost v osmi stěžejních ekologických oblastech vytvořených v rámci našeho procesu udržitelného návrhu od roku 1994.



### Energie

- Regulovatelné: Ne
- Štítek energetické účinnosti (EEL): A++
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 153,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 13 W



### Kruhovost

- Jmenovitá životnost (jmen.): 15000 h




### Balení

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,204 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,026 kg



### Látky

- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano



### Hmotnost a materiály

- Celková hmotnost SAP (kus): 0,034 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Další informace na:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.