



# Bombillas LED de filamento clásico

## LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	2.000 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	153,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	13 W
Corriente de lámpara (nom.)	120 mA
Equivalente de potencia	120 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,51
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

# Bombillas LED de filamento clásico

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	G120 [G 120 mm]

## Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	13 kWh
Número de registro EPREL	374860
EyeComfort	Sí

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4
-------------------------------	---------------------------------------



Nombre completo del producto	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4
Full EOC	871869976481400
Código de pedido	76481400
Código 12NC	929002372101
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699764814
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699764821

## Plano de dimensiones



Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

# Bombillas LED de filamento clásico

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

