



Bombillas LED de filamento clásico

LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	2.452 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	140,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	17,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	150 mA
Equivalente de potencia	150 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Controles y regulación	
Regulable	No

Bombillas LED de filamento clásico


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	A67 [A 67 mm]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	18 kWh
Número de registro EPREL	374905
EyeComfort	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4


Nombre completo del producto	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Full EOC	871869976457900
Código de pedido	76457900
Código 12NC	929002372601
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699764579
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699764586

Plano de dimensiones




Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Bombillas LED de filamento clásico

Datos fotométricos




General Uniform Lighting - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

