



Classic filament LEDbulbs

LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lypærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	2 452 lm
Fargebetegnelse	Varmhvitt (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	140,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	17,5 W
lyskildestrom (nom.)	150 mA
Effekten som tilsvare	150 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,51
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Classic filament LEDbulbs

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A67 [A 67 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	374905
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
----------------------------	--


Fullstendig produktnavn	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Full EOC	871869976457900
Bestillingskode	76457900
Materialenr. (12NC)	929002372601
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699764579
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718699764586

Målskisse




Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Classic filament LEDbulbs

Fotometriske data




General Uniform Lighting - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

