



Klasické zdroje LEDbulbs s vláknom

LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

LED žiarovky Classic LEDbulb so starožitným dizajnom kombinujú pôvodný tvar banky s výhodami trvácnej LED technológie. Prinášajú krásne a dekoratívne osvetlenie v teplej bielej farbe, pričom v porovnaní s tradičnými žiarovkami šetria až 90 % nákladov na energiu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	20 000
Menovitá životnosť (hodiny)	15 000 h
Technológia osvetlenia	LED
Referenčný svetelný tok	Sphere
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Svetelné technické	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Svetelný tok	2 452 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	140,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Hodnota blikania (PstLM)	1

Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	RG0
Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	17,5 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	150 mA
Ekvivalentný výkon	150 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,51
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	60 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie

Klasické zdroje LEDbulbs s vláknem

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Materiál žiarovky	Sklo
Tvar žiarovky	A67 [A 67 mm]

Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	D
Spotreba energie kWh/1 000 h	18 kWh
Registračné číslo EPREL	374905
EyeComfort	áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
-----------------------------	--

Úplný názov produktu	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
----------------------	--

Úplný kód produktu	871869976457900
--------------------	-----------------

Objednávkový kód	76457900
------------------	----------

Č. materiálu (12NC)	929002372601
---------------------	--------------


Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
-----------------------------------	---

EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699764579
--------------------------	---------------

Čitateľ – počet balení v krabici	4
----------------------------------	---


EAN/UPC – balenie	8718699764586
-------------------	---------------

Rozmerový obrázok




Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4


Klasické zdroje LEDbulbs s vláknom

Fotometrické údaje




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Životnosť



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

