

**PHILIPS**

Eco passport

## LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4 Perinteiset ledihehkulankalamput

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.



### Our eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutusta ja hyödyttävät maapalloa laajemminkin.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävä kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.

#### Energia-

- **Himmennettävä:** Ei
- **Energiatohokkuusluokka:** D
- **Valotehokkuus (nimellinen) (nim.):** 140,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 17,5 W

#### Circularity

- **Nimelliskäyttöikä (nim.):** 15000 h

#### Pakkaus

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,204 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,026 kg

#### Aineet

- **EU RoHS -määräysten mukainen:** Kyllä

#### Paino ja materiaalit

- **SAP-nettopaino (kappale):** 0,030 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.