



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden



LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E27 [E27]	Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Schaltzyklus	20.000	Lichtstrom	2.452 lm
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Nennlichtausbeute (nom.)	140,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM)	1
Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	17,5 W
Lampenstrom (Nom)	150 mA
Äquivalente Leistung	150 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt

Abmessungsskizzen




Kolbenform	A67 [A 67 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh
EPREL Registrierungsnummer	374906
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871869976459300
Bestellcode	76459300
Material-Nr. (12NC)	929002372701
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699764593
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699764609

Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4


Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

