



# Bombillas LED de filamento clásico

## LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

### Datos del producto

| Información general                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Base del casquillo                        | E27                |
| Vida útil nominal                         | 15.000 hora(s)     |
| Ciclo de encendido/apagado                | 20.000             |
| Vida útil nominal (horas)                 | 15.000 hora(s)     |
| Lighting Technology                       | LED                |
| Referencia de medición de flujo           | Sphere             |
| Conforme con EU RoHS                      | Sí                 |
| Datos técnicos de la luz                  |                    |
| Código de color                           | 840 [CCT of 4000K] |
| Código de color                           | 840 [CCT of 4000K] |
| Flujo luminoso                            | 2.452 lm           |
| Designación de color                      | Blanco frío (CW)   |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 140,00 lm/W        |
| Consistencia del color                    | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)   | 70 %               |
| Valor de parpadeo (PstLM)                 | 1                  |

| Valor de efecto estroboscópico (SVM)              | 0,4         |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Photobiological safety according to EN 62471      | RG0         |
| Operativos y eléctricos                           |             |
| Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                                | 17,5 W      |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 150 mA      |
| Equivalente de potencia                           | 150 W       |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s       |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s       |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.51        |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V   |
| Temperatura                                       |             |
| Temperatura máxima (nom.)                         | 60 °C       |
| Controles y regulación                            |             |
| Regulable                                         | No          |

Bombillas LED de filamento clásico


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Mecánicos y de carcasa |               |
| Acabado de la bombilla | Mate          |
| Material de bombilla   | Vidrio        |
| Forma de la bombilla   | A67 [A 67 mm] |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Aprobación y aplicación        |        |
| Clase de eficiencia energética | D      |
| Consumo energético kWh/1000 h  | 18 kWh |
| Número de registro EPREL       | 374906 |
| EyeComfort                     | Sí     |

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Datos de producto             |                                         |
| Nombre de producto del pedido | LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4 |



|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre completo del producto               | LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4 |
| Full EOC                                   | 871869976459300                         |
| Código de pedido                           | 76459300                                |
| Código 12NC                                | 929002372701                            |
| Cantidad por paquete                       | 1                                       |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718699764593                           |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 4                                       |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718699764609                           |

Plano de dimensiones



| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4 | 70 mm | 121 mm |

Datos fotométricos




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4


# Bombillas LED de filamento clásico

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

