Lâmpadas LED clássica

LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Fluxo Luminoso	2.452 lm
Designação da cor	Luz natural fria
Temperatura de cor correlacionada	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	140,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG0

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	17,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	150 mA
Potência equivalente	150 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.51
Tensão (Nom.)	220-240 V

Lâmpadas LED clássica

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	60 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Material da lâmpada	Vidro
Formato da lâmpada	A67 [A 67 mm]

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	D
Consumo de energia kWh/1000 h	18 kWh
Número de registo EPREL	374907
EyeComfort	Sim

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Nome do produto completo	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Código do produto completo	871869976461600
Código de encomenda	76461600
N.º material (12NC)	929002372801
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718699764616
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC - Caso	8718699764623

Desenho dimensional



Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4



General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Lâmpadas LED clássica

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.