

PHILIPS

Eco passport

LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4 Perinteiset ledihehkulankalamput

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.



Our eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutusta ja hyödyttävät maapalloa laajemminkin.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävä kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.

Energia-

- **Himmennettävä:** Ei
- **Valotehokkuus (nimellinen) (nim.):** 43,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 2,3 W

Circularity

- **Nimelliskäyttöikä (nim.):** 15000 h

Pakkaus

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,220 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,030 kg

Aineet

- **EU RoHS -määraysten mukainen:** Kyllä

Paino ja materiaalit

- **SAP-nettopaino (kappale):** 0,044 kg

Lisätietoja on osoitteessa
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.