

PHILIPS

Eco passport

LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF Perinteiset ledihehkulankalamput

Koristeelliset Classic LED filament -lamput yhdistävät tutun hehkulamppujen muotoilun pitkäikäiseen LED-teknologiaan. Ne loistavat koristeellista lämpimän valkoista valoa, ja säästävät noin 90 % energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.



Our eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutusta ja hyödyttävät maapalloa laajemminkin.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävä kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.



Energia-

- Himmennettävä: Ei
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 50,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 2 W



Circularity

- Nimelliskäyttöikä (nim.): 15000 h



Pakkaus

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,422 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,053 kg



Aineet

- EU RoHS -määraysten mukainen: Kyllä



Paino ja materiaalit

- SAP-nettopaino (kappale): 0,060 kg

Lisätietoja on osoitteessa
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.