



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	100 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	50 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	11 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,54
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C


# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température maximale du produit (nom.)	40 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	fumé
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	G93 [G 93 mm]
<b>Approbation et application</b>	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
EyeComfort	Oui

## Données du produit



Nom du produit de la commande	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF
Nom de produit complet	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF
Code EOC	871869975969800
Code de commande	75969800
Code 12NC	929002380801
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699759698
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699759704

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 mm	142 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

General uniform lighting - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

