



Klassieke filament LEDbulb

LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Lichtstroom	100 lm
Kleuraanduiding	1800
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	50 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	11 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.54
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Smoky
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	G93 [G 93 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF



Volledige productnaam	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF
Full EOC	871869975969800
Bestelcode	75969800
Materiaalnr. (12NC)	929002380801
Lokale code	75969800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699759698
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718699759704

Maatschets



Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 mm	142 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

General uniform lighting - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF


Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

