



CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	G4	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad
Schaltzyklus	50.000	Lichtstrom	315 lm
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
CE-Zeichen	Ja	Nennlichtausbeute (nom.)	116,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	- Hz
Eingangsfrequenz	- Hz
Energieverbrauch	2,7 W
Lampenstrom (Nom)	340 mA
Äquivalente Leistung	28 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,65
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Kapsel

Abmessungsskizzen




Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	374875
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827
Gesamt-Produktcode	871869976775400
Bestellcode	76775400
Material-Nr. (12NC)	929002389202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699767754
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718699767761


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15 mm	40 mm

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen


Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

