



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtstrom	
Sockel	E27 [E27]	Lichtstrom	806 lm
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Schaltzyklus	20.000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	111,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [CCT of 2700K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	270 Grad		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7,2 W
Lampenstrom (Nom)	45 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EyeComfort	Ja


Produktdaten

Bestell-Produktname	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869977329800
Bestellcode	77329800
Material-Nr. (12NC)	929002390202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699773298
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699773304


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	60 mm	106 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



General uniform lighting - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL

